

# 抜群の清涼効果

NEW

首元まで涼しい

## 風雅 ヘッド

すぐに使える  
便利なフルセットです。

### 清涼ファン風雅ヘッドフルセット FH-AA18SEGW

希望小売価格 **23,000円** (フルセット)  
JAN:4975364 167194

- 〈セット内容〉
- ・清涼ファン風雅ヘッドバンド付きファンユニット (FH-AA18FUBGW)
  - ・リチウムイオン充電電池 (LE-ZP3729C)
  - ・ACアダプターPU2 (LE-ZPU2)
- ※ヘルメットはセット品には含まれておりません。



## ヘルメット内に風を送って放熱。 風速は業界トップクラス！

「風雅ヘッド」はヘルメット内に風を送り込むことで汗を気化して放熱します。体温調整で重要なのは頭を暑さから守ること。脱水症状は頭が高温になって起こります。風雅ヘッドは業界トップクラスのパワー。炎天下や蒸した屋内作業から頭を守ります。

### ヘルメット内と首の2方向送風

柔軟性のあるシリコン製のノズルからヘルメット内と首元の2方向に送風します。ヘルメット内へは大量に送風、エアフレッシュして、汗を気化して放熱します。首元へはスリットを通じて適度なエアを送風、襟から肩をさわやかにします



【コントローラー】  
風量のコントロールをするユニット。クリップでヘッドバンドに取付けできる。

【バッテリー】  
ベタLEDヘッドライトUシリーズと共通して使用できます。  
※セパレートリチウムイオンバッテリー充電電池LE-ZP3729Cが付属します。

【シリコンバンド】  
シリコンバンドに本体、コントローラー、バッテリーを取り付けてヘルメットに固定する。

#### ■適合ヘルメット

本製品は一般的なヘルメットに取付けることができますが、ヘルメット後部のツバが右図の範囲に収まるものを使用してください。



#### ■製品仕様

品名	清涼ファン風雅ヘッドフルセット
品番	FH-AA18SEGW
付属電池	品番 LE-ZP3729C
	バッテリー容量 2,850mAh (min)
	入力電圧/電流 DC5V/1A
	出力電圧/電流 DC3.7V/最大1.5A
	充電コネクタ USB Type-C
	充電時間の目安 約6時間
目安可動時間	弱 18時間 (諸条件により変わります)
(リチウムイオン充電電池 LE-ZP3729C使用時)	中 15時間 (諸条件により変わります)
	強 8時間 (諸条件により変わります)
使用環境温度	0℃～40℃ (結露なきこと)

### 風速業界トップクラス強力送風！

状況や体調で選べる3段切替式

総風速 (単位: m/s)

機種	モード	弱	中	強
Tajima 風雅ヘッド		1.8	2.2	3.0
他社タレ型送風機		1.0		2.5
他社電池室一体型送風機				0.5

### スタミナバッテリーで丸1日送風！

「強」で使用して **8時間** のスタミナ高性能バッテリー

可動時間 (単位: 時間)

機種	モード	Tajima 風雅ヘッド	他社タレ型送風機	他社電池室一体型送風機
弱		18時間	44時間	—
中		15時間	—	—
強		8時間	8時間30分	8時間

※各比較測定値は自社基準によるものです。  
※1 風雅ヘッドはLE-ZP3729C使用時の可動時間

## アクセサリ

### ボディ用

清涼ファン風雅ボディファンユニット (FB-AA28FUGW)  
希望小売価格 **9,000円**+消費税  
JAN:4975364 167125

清涼ファン風雅ボディバッテリー (FB-BT74558K)  
希望小売価格 **16,500円**+消費税  
JAN:4975364 167149

ACアダプター9V1.3A (ADP-9V13)  
希望小売価格 **5,500円**+消費税  
JAN:4975364 167156

清涼ファン風雅ボディノズル (FBP-AANZW)  
希望小売価格 **3,000円**+消費税  
JAN:4975364 167163

着脱式パーツケース(小) (SFPCS)  
希望小売価格 **3,800円**+消費税  
JAN:4975364 167477

2016年5月発売予定  
清涼ファン風雅ボディフィルターフレーム付きセット (交換用フィルター10枚付) (FB-AAFSB)  
希望小売価格 **4,000円**+消費税  
JAN:4975364 167828

清涼ファン風雅ボディコントローラー (FB-AA28CLW)  
希望小売価格 **9,500円**+消費税  
JAN:4975364 167132

清涼ファン風雅ボディモーターユニット (FB-AA28MUGW)  
希望小売価格 **6,000円**+消費税  
JAN:4975364 167187

清涼ファン風雅ボディセフ後付ベルトホルダー黒(2個入) (SF-CHLDBK2P)  
希望小売価格 **1,500円**+消費税  
JAN:4975364 121523

2016年5月発売予定  
清涼ファン風雅ボディエアパット黒/緑F (FB-AP16BGF)  
希望小売価格 **8,300円**+消費税  
JAN:4975364 167279

2016年5月発売予定  
清涼ファン風雅ボディ交換用フィルター10枚 (FB-AAF10W)  
希望小売価格 **1,650円**+消費税  
JAN:4975364 167835

### ヘッド用

清涼ファン風雅ヘッドバンド付きファンユニット (FH-AA18FUBGW)  
希望小売価格 **19,500円**+消費税  
JAN:4975364 167200

清涼ファン風雅ヘッドモーターユニット (FH-AA18MUGW)  
希望小売価格 **15,000円**+消費税  
JAN:4975364 167811

リチウムイオン充電電池3729C (LE-ZP3729C)  
希望小売価格 **6,630円**+消費税  
JAN:4975364 166999

バッテリーホルダー3729C (LE-ZT2)  
希望小売価格 **1,500円**+消費税  
JAN:4975364 167088

ヘッドマウントアダプターUSB-C (FB-ZPH2)  
希望小売価格 **5,000円**+消費税  
JAN:4975364 167262

USB充電ケーブルPU3 (LE-ZPU3)  
希望小売価格 **2,000円**+消費税  
JAN:4975364 167101

清涼ファン風雅ヘッドノズル (FBP-AANZW)  
希望小売価格 **3,000円**+消費税  
JAN:4975364 167217

リチウムイオン充電電池3757C (LE-ZP3757C)  
希望小売価格 **13,000円**+消費税  
JAN:4975364 167064

バッテリーホルダー3757C (LE-ZT3)  
希望小売価格 **1,500円**+消費税  
JAN:4975364 167095

ACアダプターPU2 (LE-ZPU2)  
希望小売価格 **2,500円**+消費税  
JAN:4975364 166951

シリコンバンドB5 (LE-ZB5)  
希望小売価格 **1,500円**+消費税  
JAN:4975364 165572

※対応充電電池やアクセサリに関する情報は

QRコード、または、URL から弊社のホームページでご確認ください。

<http://www.tajimatool.co.jp>



株式会社TJMデザイン  
〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3 [www.tajimatool.co.jp](http://www.tajimatool.co.jp)

■製品に関するお問い合わせは  
**0120-125577**

[受付時間] 月曜日～金曜日 9:00～17:00 ※平日12:00～13:00/祝日/当社指定休日を除く

※掲載価格は2016年3月現在のものです。

メンテナンスについて

本製品は各部の補修交換部品をご用意しています。交換部品は本体をお買求めいただいた販売店様にご依頼ください。本製品の修理は原則的に承っておりませんので、お含み置きください。なお、メーカー責任による不具合につきましては他の製品同様に無償で交換させていただきます。

ご利用は当店まで

■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。

# Tajima

清涼ファン

# 風雅

清涼ファン風雅ファンユニット **ボディ/ヘッド**

2016年4月新発売

その服とヘルメットを「清涼」に。



イメージ

# 作業着を選ばない。

# パワー送風で一日中快適！

**NEW**  
お手持ちの作業着が使える  
**風雅**ボディ

**すぐに使える便利なフルセットです。**  
清涼ファン風雅ボディフルセット  
**FB-AA28SEGW**  
希望小売価格 **33,000円** (フルセット)  
JAN:4975364 167118

- 〈セット内容〉
- ・清涼ファン風雅ボディ ファンユニット (FB-AA28FUGW)
  - ・清涼ファン風雅ボディ コントローラー (FB-AA28CUW)
  - ・清涼ファン風雅ボディ バッテリー (FB-BT7455BK)
  - ・ACアダプター-9V1.3A (ADP-9V13)
  - ・セフ後付ベルトホルダー黒 (2個入) (SF-CHLDBK2P)
- ※作業着はセット品には含まれておりません。

**通常服に空気を送って放熱します。**  
**風速は業界トップクラス**

「風雅」は特別な専用服の必要がなく経済的で、幅広いユーザーニーズに対応できます。また、ハーネスやサスペンダー使用時でも風の流れを確保する専用のエアパッドも用意しました。風雅ボディは業界トップクラスのパワー。炎天下や屋内での激しい作業でも熱中症から守ります。



いろいろな作業着で使用できます



現場指定の作業着、使い慣れた作業着で使用でき経済的です。作業着が汚れたり破れた場合はすぐ交換でき、いつものように洗濯して清潔に保てます。また、ハーネスやサスペンダーでも使用できる専用の風雅ボディエアパッドも用意しました。


効果的な衣服	効果が落ちる衣服
○ 体に対してゆとりがある	× 体にフィットした服
○ ポリエステル等の軽い生地	× 生地が厚く重たい
○ 空気が通りにくい生地	× メッシュや隙間が多く空気が通しやすい
○ 裾がゴム等で絞れる	× ハーネス等で衣服の隙間を遮断する

■ より効果的に使うための作業服  
清涼ファン運転後、服が空気で膨らんだ状態で、首や袖口の隙間から空気が出るように調整してください。襟口や袖口が大きく空いている場合は空気が漏れ効果が弱くなります。



イメージ

## 清涼ファン風雅ボディフルセット FB-AA28SEGW



(2016年5月発売予定)  
**清涼ファン風雅ボディ**  
**エアパッド黒 / 緑F**  
(FB-AP16BGF)  
サイズ: フリー (着丈 39cm / 胸囲 90 ~ 118cm)  
希望小売価格 **8,300円**  
JAN:4975364 167279



**サスペンダー・ハーネス用**  
中に着て風を通すベスト。肩部には空気を通し、へたらない3次元バネ構造パッドプレスエアー®を採用。サスペンダーやハーネス装着時つぶれず空気の流れを確保します。パッドは外さずに作業服と一緒に洗えるのでメンテナンスも簡単です。  
※プレスエアー®は東洋紡株式会社登録商標です。



**プレスエアー採用**

## 総風速 (単位: m/s)

機種	モード	弱	強	ターボ <sup>※2</sup>
Tajima 風雅ボディ <sup>※1</sup>		6.8	7.5	9.0
他社 服一体型送風機		5.8	6.6	
他社 服分離型送風機		3.8	5.1	

## 可動時間 (単位: 時間)

モード	機種	Tajima 風雅ボディ <sup>※1</sup>	他社 服一体型送風機	他社 服分離型送風機
弱		8時間30分	8時間	10時間
強		6時間	5時間30分	5時間30分
ターボ <sup>※2</sup>		1分	-	-

※各比較測定値は自社基準によるものです。  
※1 風雅ボディはFB-BT7455BK使用時の可動時間  
※2 風雅ボディターボモードは1分間で強モードに切り替わります。

## 風速業界トップクラス強力送風

状況や体調で選べる3段切替式

## スタミナバッテリーで丸1日送風！

「弱」で使用して **8.5時間**のスタミナ高性能バッテリー

胴ベルトに装着する装備ファン



激しい動きでもノズルが飛び出ない



胴ベルトに装着して空気を送る清涼ファンです。現場、天候、体調に応じて着脱できる点で優れます。胴ベルトに専用セフで取り付けノズルを上着の裾から内部へ入れるだけで熱中症対策が完了です。

屈伸するなど上体を曲げた時、ファンと一緒に可動するようクリップの根本にヒンジを施しました。屈伸に合わせてファンも動き、ノズルが衣服から飛び出すことはありません。


## 風雅 清涼ファン 風雅ヘッド

**LEDライトUシリーズ用 ZPC 充電電池の共用で使い方が広がります。**




① リチウムイオン充電電池 ZP3757C (LE-ZP3757C)  
希望小売価格 **13,000円**  
JAN:4975364 167064  
2箇所のUSB-CポートによりUシリーズLEDライトと風雅ヘッドの同時使用が可能です。ライトと風雅ヘッドを1日使用できる5700mAhの大容量バッテリーです。

② ヘッドマウントアダプター USB-C (LE-ZPH2)  
希望小売価格 **5,000円**  
JAN:4975364 167262  
頭側を軽くしたい時などバッテリー充電電池を体側などへ移動させることができる2ポート延長アダプターです。



■ ヘッドマウントアダプター USB-C (LE-ZPH2) につなぐ場合  
LE-ZPH2を使用することで、充電電池をポケットや腰袋などヘルメット以外の場所に設置できます。  
※1つの充電電池に取付ける機器は最大2台までです。  
※使用する充電電池容量により機器の動作時間が変わります。



## 製品仕様

品名	清涼ファン風雅ボディフルセット
品番	FB-AA28SEGW
付属電池	品番 FB-BT7455BK 内蔵電池 リチウムイオン充電電池 バッテリー容量 5,500mAh 入力電圧/電流 DC9V/1.3A 出力電圧/電流 DC7.4V/最大2A 充電時間の目安 約7時間 (ADP-9V13使用時)
目安可動時間 (FB-BT7455BK使用時)	弱 約8.5時間 (諸条件により変わります) 強 約6時間 (諸条件により変わります) ターボモード 約1分 (1分後に自動で強モードに切り替わります)
使用環境温度	0℃~40℃ (結露なきこと)

※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。